



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Ästhetischer Name	M-Arc M-Elegance M-Plan M-Star M-Smart
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Standardabweichung des Ausgangs	Deutsch
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Farbton	Aktivweiß (RAL 9016)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Anzahl der Steckdosen	1

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,700 cm
VPE 1 Breite	9,700 cm
VPE 1 Länge	10,400 cm
VPE 1 Gewicht	88,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,700 cm
VPE 2 Breite	18,400 cm
VPE 2 Länge	27,400 cm
VPE 2 Gewicht	982,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,500 cm
VPE 3 Breite	33,600 cm
VPE 3 Länge	40,400 cm
VPE 3 Gewicht	6,336 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------