



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Baureihe | Merten |
| Produktname | System M |
| Sichtblendenbezeichnung | M-Elegance M-Plan M-Star M-Smart M-Arc |
| Produkt oder Komponententyp | Steckdose |
| Erläuterungen zum Gerät | Mechanismus mit zentraler Platte |
| Steckdosenstandard | German |
| Zusätzl. Inform. zum Sockel | Mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter) Mit Schriftfeld |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Ausgangspolkonfiguration | 2P + E |
| Sockelanzahl | 1 |
| Befestigung Geräteverdrahtung | Einbaugehäuse |
| Befestigungsart | Durch Schrauben und Krallen |
| Nennstrom | 16 A |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 250 V |
| Farbton | Weiß (RAL 1013) |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubenlose Klemmen |
| Material | Polycarbonat glänzend |

Montage

| | |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

Verpackungseinheiten

| | |
|-------------------------------|---------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Gewicht VPE1 | 96,0 g |
| Höhe VPE1 | 5,3 cm |
| Breite VPE1 | 7,6 cm |
| Länge VPE1 | 7,6 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | CAR |
| Inhaltsmenge VPE2 | 50 |
| Gewicht VPE2 | 5,21 kg |
| Höhe VPE2 | 18,5 cm |
| Breite VPE2 | 30 cm |
| Länge VPE2 | 40 cm |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|