



### Hauptmerkmale

Sichtblendenbezeichnung	System Design M-Plan M-Arc M-Star M-Plan glass M-Elegance M-Smart
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit zentraler Platte
Steckdosenstandard	German
Zusätzl. Inform. zum Sockel	Mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)

### Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Nennstrom	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Farbton	Lotosweiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) glänzend

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	99,0 g
Höhe VPE1	7,1 cm
Breite VPE1	4,5 cm
Länge VPE1	7,1 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	1,117 kg
Höhe VPE2	8,9 cm
Breite VPE2	17,9 cm
Länge VPE2	26,8 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	10
Gewicht VPE3	1,117 kg
Höhe VPE3	8,9 cm
Breite VPE3	17,9 cm
Länge VPE3	26,8 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------