



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System Design
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanism with fixing frame and cover plate

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung	Stromversorgung
Anzahl der Steckdosen	1
Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Steckdosenstandard	Schuko
Ausgangsstandard	CEE 7/3
Abdeckungstyp	Klappdeckel Mit Verschluss
Nennstrom	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Farbton	Lotusweiß
Material	Thermoplast
Oberflächenfinish	Matt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Schutzart (IP)	IP44
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	45 mm
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	115,0 g
Höhe VPE1	5,3 cm
Breite VPE1	7,6 cm
Länge VPE1	7,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	6,16 kg

Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30,0 cm
Länge VPE2	40,0 cm

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------