



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Tracent Artec Antique
Sichtblendenbezeichnung	M-Smart M-Arc M-Elegance M-Plan
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Steckdosenstandard	German
Zusätzl. Inform. zum Sockel	Mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Sockelanzahl	1
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Nennstrom	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Polycarbonat glänzend

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	190,0 g
Höhe VPE1	4,5 cm
Breite VPE1	8,1 cm
Länge VPE1	15,2 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	2
Gewicht VPE2	417,0 g
Höhe VPE2	8,6 cm
Breite VPE2	9,2 cm
Länge VPE2	15,4 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	30
Gewicht VPE3	6,66 kg
Höhe VPE3	18,5 cm

Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------