Produktdatenblatt Eigenschaften

MEG2328-1419

SCHUKO-Doppel-Steckdose, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß glänzend, M-SMART



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Ästhetischer Name	M-Star M-Smart M-Arc M-Elegance M-Plan
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Standardabweichung des Ausgangs	Deutsch
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Verriegelt

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E	
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau	
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen	
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)	
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen	
Bemessungsstrom	16 A	
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V	
Anzahl der Steckdosen	1	

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

v er packurigseiririeiteri		
VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	4,600 cm	
VPE 1 Breite	8,500 cm	
VPE 1 Länge	17,200 cm	
VPE 1 Gewicht	186,000 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	2	
VPE 2 Höhe	9,200 cm	
VPE 2 Breite	9,800 cm	
VPE 2 Länge	15,500 cm	
VPE 2 Gewicht	414,000 g	
VPE 3 Art	CAR	
VPE 3 Menge	30	
VPE 3 Höhe	19,500 cm	
VPE 3 Breite	30,400 cm	
VPE 3 Länge	41,400 cm	
VPE 3 Gewicht	6,596 kg	

Nachhaltigkeit

Ja
Konform EPEU-RoHS-Deklaration
Ja
Ja
☑ RoHS-Erklärung Für China
₫Ja
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate