



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe | Merten |
| Produktname | System M Inserts |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckplatte |
| Produktbestimmung | Steckdose |
| Farbton | Polarweiß (RAL 9010) |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Befestigungsmodus | Durch Klipse |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Standardabweichung des Ausgangs | Schuko |
| Schutzart | Überspannungsschutz |
| Abdeckungstyp | Etikettenhalter |
| Material | Thermoplastisch |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite | 71 mm |
| Höhe | 71 mm |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,4 cm |
| VPE 1 Breite | 4,2 cm |
| VPE 1 Länge | 7,4 cm |
| VPE 1 Gewicht | 35,0 g |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 60 |
| VPE 2 Höhe | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,51 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |

| | |
|---------------------------------|---|
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|