



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten System Design
Sichtblendenbezeichnung	System Design
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Steckdosenstandard	Schuko
Anzahl Reihen	1 Reihe
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E mit Abdeckklappen
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Nennstrom [In]	16 A at 250 V AC conforming to DIN 49440
Klemmverbindungskapazität	<= 4 mm ² for flexible cable(s)
Farbton	Lotus white glossy
Material	PC + ASA glossy
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Länge	71 mm
Höhe	40 mm
Breite	71 mm

Montage

Normen	DIN 49440
--------	-----------

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	87 g
Höhe VPE1	4 cm
Breite VPE1	7,3 cm
Länge VPE1	7,3 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	1 kg
Höhe VPE2	8,9 cm
Breite VPE2	17,9 cm
Länge VPE2	26,8 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	40
Gewicht VPE3	4,41 kg
Höhe VPE3	18,5 cm

Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------