



### Hauptmerkmale

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Baureihe                        | Merten   |
| Produktname                     | System M Inserts                                   |
| Ästhetischer Name               | M-Star<br>M-Smart<br>M-Arc<br>M-Elegance<br>M-Plan |
| Gerätedarstellung               | Vollständiges Produkt                              |
| Standardabweichung des Ausgangs | Deutsch  |
| Produkt- oder Komponententyp    | Steckdose  |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Konfiguration der Ausgangspole  | 2-polig + E                 |
| Befestigung Geräteverdrahtung   | Einbau                      |
| Befestigungsmodus               | Durch Schrauben und Krallen |
| Farbton                         | Polarweiß (RAL 9010)        |
| Anschlüsse - Klemmen            | Schraubklemme               |
| Bemessungsstrom                 | 16 A                        |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V                       |
| Anzahl der Steckdosen           | 1                           |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 4,900 cm  |
| VPE 1 Breite  | 8,900 cm  |
| VPE 1 Länge   | 10,200 cm |
| VPE 1 Gewicht | 90,000 g  |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 10,200 cm |
| VPE 2 Breite  | 18,300 cm |
| VPE 2 Länge   | 27,900 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,028 kg  |
| VPE 3 Art     | CAR       |
| VPE 3 Menge   | 60        |
| VPE 3 Höhe    | 31,100 cm |
| VPE 3 Breite  | 34,100 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,500 cm |
| VPE 3 Gewicht | 6,606 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja  |
| Quecksilberfrei                  | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>  |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|