MEG2416-8019

SCHUKO-Steckdose mit Berührungsschutz, abschließbar mit verschiedenen Schließungen, polarweiß, AQUASTAR





Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Gehäusevariante	Oberfläche
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Anzahl der Steckdosen	1
Abdeckungstyp	Abschließbarer Klappdeckel Mit Verschluss
Bemessungsstrom	16 A
Anzahl der Reihen	1fach
Geliefertes Zubehör	2 Tasten pro Schlüsselschloss
Farbton	Polarweiß
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Material	Thermoplastisch
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Beschriftung	Mit Label
Material	Thermoplastisch

Montage

Normen	DIN 49440
Schutzart (IP)	IP44 :

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	7,2 cm	
VPE 1 Breite	7,5 cm	
VPE 1 Länge	8,4 cm	
VPE 1 Gewicht	182,0 g	
VPE 2 Art	CAR	
VPE 2 Menge	30	

VPE 2 Höhe	18,5 cm	
VPE 2 Breite	30,0 cm	
VPE 2 Länge	40,0 cm	
VPE 2 Gewicht	5,87 kg	

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	[™] RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫ Ja	
Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil	
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich	
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate	