



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Aufputz
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Wandgehäuse
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	Bruchfester Thermoplast
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,800 cm
VPE 1 Breite	11,700 cm
VPE 1 Länge	13,100 cm
VPE 1 Gewicht	104,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	13,500 cm
VPE 2 Breite	20,300 cm
VPE 2 Länge	25,300 cm
VPE 2 Gewicht	1,168 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	19,700 cm
VPE 3 Breite	30,400 cm
VPE 3 Länge	41,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,702 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------