



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M
Ästhetischer Name	M-Star M-Smart M-Arc M-Elegance M-Plan
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Standardabweichung des Ausgangs	Französisch
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Verriegelt

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Anzahl der Steckdosen	1
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Polykarbonat matt

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,7 cm
VPE 1 Breite	7,1 cm
VPE 1 Länge	7,1 cm
VPE 1 Gewicht	80,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,1 cm
VPE 2 Breite	18,1 cm
VPE 2 Länge	27,1 cm
VPE 2 Gewicht	920,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	32,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm

VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	5,99 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------