



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Anti-Vandalism
Ästhetischer Name	M-Smart M-Arc M-Elegance M-Plan
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Stifterde
Standardabweichung des Ausgangs	French/Belgium
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Verriegelt

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Befestigungsmodus	Schraube
Farbton	Aluminium
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Oberflächenbehandlung	Teflonbeschichtet Metallisch
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Versorgungsfrequenz	50 Hz

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,300 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	9,800 cm
VPE 1 Gewicht	146,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	19,400 cm
VPE 2 Breite	30,600 cm
VPE 2 Länge	40,300 cm
VPE 2 Gewicht	4724,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------