



Hauptmerkmale

Sichtblendenbezeichnung	M-Elegance M-Arc M-Star System M M-Smart M-Plan glass M-Plan
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit zentraler Platte
Steckdosenstandard	Französisch
Zusätzl. Inform. zum Sockel	Geklappt

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Nennstrom [In]	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Farbton	Polar white glossy
Farbcode	RAL 9010
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste
Material	Polycarbonate glossy

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	100 g
Höhe VPE1	5,3 cm
Breite VPE1	7,6 cm
Länge VPE1	7,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	5,41 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------