



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Gehäusevariante	Oberfläche
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Stifterde
Standardabweichung des Ausgangs	Französisch
Anzahl der Steckdosen	2
Abdeckungstyp	Klappdeckel Mit Verschluss
Bemessungsstrom	16 A
Anzahl der Reihen	2fach
Farbton	Polarweiß
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Montageposition	Horizontal
Material	Thermoplastisch
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Beschriftung	Mit Label
Material	Thermoplastisch

Montage

Normen	CEE 7
Schutzart (IP)	IP44

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,6 cm
VPE 1 Breite	8,3 cm
VPE 1 Länge	14,1 cm
VPE 1 Gewicht	234,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	32,5 cm

VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,11 kg
VPE 3 Art	BB1
VPE 3 Menge	5
VPE 3 Höhe	6,7 cm
VPE 3 Breite	17,4 cm
VPE 3 Länge	37,6 cm
VPE 3 Gewicht	1,27 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------