



## Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Baureihe	Merten
Produktname	Anti-Vandalism
Ästhetischer Name	Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp	Wippschalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Farbton	Aluminium

## Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 AX
Max. Schaltstrom	10 A
Anzahl der Wippen	1
Kontrolllampe	Anzeige
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Aluminium matt

## Montage

Oberflächenbehandlung	Metallisch Teflonbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,200 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	9,700 cm
VPE 1 Gewicht	156,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,600 cm
VPE 2 Länge	40,700 cm
VPE 2 Gewicht	5,116 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------