



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Baureihe	Merten
Produktname	Aufputz
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Schaltkreise
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 AX
Anzahl der Wippen	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Material	Bruchfester Thermoplast

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,6 cm
VPE 1 Breite	6,3 cm
VPE 1 Länge	6,3 cm
VPE 1 Gewicht	56,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,5 cm
VPE 2 Breite	16,8 cm
VPE 2 Länge	19,9 cm
VPE 2 Gewicht	647,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	4,29 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------