## Produktdatenblatt Eigenschaften

# MEG3116-0000

Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen





#### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Geräteanwendung	Beleuchtung
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Wippen	1
Stellglied	Wippe

#### Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege	
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V	
Netzwerktyp	AC	
Bemessungsstrom	10 AX	
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen	
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen	

### Montage

Schutzart (IP)	IP20

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	7,100 cm
VPE 1 Gewicht	58,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,600 cm
VPE 2 Breite	18,300 cm
VPE 2 Länge	27,200 cm
VPE 2 Gewicht	702,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,700 cm
VPE 3 Breite	33,700 cm
VPE 3 Länge	40,700 cm
VPE 3 Gewicht	4,678 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Cradle to Cradle	<b>☑</b> Silber
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EEU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
Umweltproduktdeklaration	<b>☑</b> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 Monate
--------------------