



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Switch + push-button
Geräteanwendung	Beleuchtung
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Wippen	2
Stellglied	Wippe

### Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Bemessungsstrom	10 AX
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	7,200 cm
VPE 1 Länge	7,200 cm
VPE 1 Gewicht	64,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,400 cm
VPE 2 Breite	18,200 cm
VPE 2 Länge	27,300 cm
VPE 2 Gewicht	758,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,300 cm
VPE 3 Breite	33,900 cm
VPE 3 Länge	40,400 cm
VPE 3 Gewicht	4,958 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------