



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Baureihe	Merten
Produktname	Aufputz
Produkt- oder Komponententyp	Wipptaster
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 AX
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Material	Bruchfester Thermoplast

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,700 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	52,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,900 cm
VPE 2 Breite	18,000 cm
VPE 2 Länge	20,400 cm
VPE 2 Gewicht	628,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	20,900 cm
VPE 3 Breite	31,300 cm
VPE 3 Länge	40,400 cm
VPE 3 Gewicht	4,142 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------