



## Hauptmerkmale

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Baureihe                     | Merten HD                           |
| Baureihe                     | Merten                              |
| Produktname                  | Anti-Vandalism                      |
| Ästhetischer Name            | Anti-vandalism                      |
| Produkt- oder Komponententyp | Drucktaste                          |
| Gerätedarstellung            | Einsatz mit Zentralabdeckungsplatte |
| Farbton                      | Aluminium                           |

## Zusatzmerkmale

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Schalterfunktion                     | 1-Weg                 |
| Steuerungstyp                        | Wipptaster            |
| Gehäusevariante                      | Einbau                |
| Befestigungsmodus                    | Schraube              |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung      | 250 V                 |
| [In] Bemessungsstrom                 | 10 A                  |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | 1 Wechslerkontakt     |
| Anschlüsse - Klemmen                 | Schraubenlose Klemmen |
| Material                             | Aluminium matt        |

## Montage

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Oberflächenbehandlung | Teflonbeschichtet<br>Metallisch |
| Schutzart (IP)        | IP20                            |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 7,300 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,800 cm  |
| VPE 1 Länge   | 9,700 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 158,000 g |
| VPE 2 Art     | CAR       |
| VPE 2 Menge   | 30        |
| VPE 2 Höhe    | 20,600 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,800 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,108 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja  |
| Quecksilberfrei                  | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>  |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|