



## Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Gerätedarstellung	Vollständiger Mechanismus
Geliefertes Zubehör	Eitkettenplatte
Farbton	Polarweiß

## Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Steuerungstyp	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
[In] Bemessungsstrom	10 A
Beschriftung	Lichtsymbol
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Thermoplastisch

## Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	7,3 cm
VPE 1 Länge	8,3 cm
VPE 1 Gewicht	126,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,7 cm
VPE 2 Breite	17,4 cm
VPE 2 Länge	37,6 cm
VPE 2 Gewicht	1,37 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	5,87 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------