



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Aquastar
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Gerätedarstellung	Vollständiger Mechanismus
Geliefertes Zubehör	Eitkettenplatte
Farbton	Hellgrau

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Steuerungstyp	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
[In] Bemessungsstrom	10 A
Beschriftung	Lichtsymbol
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Thermoplastisch

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,900 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	8,300 cm
VPE 1 Gewicht	116,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,900 cm
VPE 2 Breite	17,900 cm
VPE 2 Länge	37,800 cm
VPE 2 Gewicht	1,238 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	20,100 cm
VPE 3 Breite	30,400 cm
VPE 3 Länge	40,200 cm
VPE 3 Gewicht	5,332 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------