



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---------------|
| Baureihe | Merten |
| Produkt- oder Komponententyp | Wippe |
| Sichtblendenbezeichnung | System Design |
| Farbton | Mokka |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------|--------------|
| Anzahl der Wippen | 1 |
| Produktbestimmung | Schalter |
| Befestigungsmodus | Durch Klemme |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert |
| Material | Metallisch |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 27 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3,200 cm |
| VPE 1 Breite | 7,400 cm |
| VPE 1 Länge | 9,300 cm |
| VPE 1 Gewicht | 44,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 5 |
| VPE 2 Höhe | 7,500 cm |
| VPE 2 Breite | 7,800 cm |
| VPE 2 Länge | 12,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 242,000 g |
| VPE 3 Art | CAR |
| VPE 3 Menge | 120 |
| VPE 3 Höhe | 19,400 cm |
| VPE 3 Breite | 31,000 cm |
| VPE 3 Länge | 40,500 cm |
| VPE 3 Gewicht | 6,176 kg |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|