# Produktdatenblatt Eigenschaften

# MEG3320-6035

# Wippe mit Kontrollfenster, Lotosweiß, System Design





#### Hauptmerkmale

Merten
Wippe
System Design
Lotosweiß (RAL 9003)

#### Zusatzmerkmale

Anzahl der Wippen	1	
Produktbestimmung	Schalter	
Zusatzinformation Geräteverdrahtung	Mit Sichtfenster für die Beleuchtung	
Befestigungsmodus	Durch Klemme	
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend	
Material	Thermoplastisch	
Höhe	71 mm	
Breite	71 mm	
Tiefe	27 mm	
Schutzart (IP)	IP20	

#### Verpackungseinheiten

verpackungsenmenen		
VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	2,900 cm	
VPE 1 Breite	6,900 cm	
VPE 1 Länge	7,100 cm	
VPE 1 Gewicht	24,000 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	5	
VPE 2 Höhe	7,500 cm	
VPE 2 Breite	7,600 cm	
VPE 2 Länge	12,500 cm	
VPE 2 Gewicht	156,000 g	
VPE 3 Art	CAR	
VPE 3 Menge	120	
VPE 3 Höhe	19,700 cm	
VPE 3 Breite	30,900 cm	
VPE 3 Länge	40,000 cm	
VPE 3 Gewicht	4,140 kg	

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Cradle to Cradle	<sup>™</sup> Silber
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EPEU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
Umweltproduktdeklaration	<sup>™</sup> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate