Produktdatenblatt Eigenschaften

MEG3325-6052

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Klingel, Moccametallic, System Design

Hauptmerkmale

| Baureihe | Merten |
|---------------------------------|---------------|
| Produkt- oder Komponententyp | Wippe |
| Sichtblendenbezeichnung | System Design |
| Farbton | Mokka |

Zusatzmerkmale

| Anzahl der Wippen | 1 | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Produktbestimmung | Türglocke | |
| Zusatzinformation Geräteverdrahtung | Mit Sichtfenster für die Beleuchtung | |
| Befestigungsmodus | Durch Klemme | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt | |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert | |
| Beschriftung | Glockensymbol | |
| Material | Metallisch | |
| Höhe | 71 mm | |
| Breite | 71 mm | |
| Tiefe | 27 mm | |
| Schutzart (IP) | IP20 | |
| | | |

Verpackungseinheiten

| VPE 1 Art | PCE |
|---------------|----------|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,700 cm |
| VPE 1 Breite | 6,900 cm |
| VPE 1 Länge | 7,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 40,000 g |

Nachhaltigkeit

| Verpackung ohne Kunststoff | Nein | |
|--|--|--|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja | |
| SCIP-Nummer | B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28 | |
| REACH-Verordnung | ☑ REACh-Deklaration | |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform [™] EU-RoHS-Deklaration | |
| Giftiges Schwermetall frei | Ja | |
| Quecksilberfrei | Ja | |
| RoHS-Ausnahmeinformationen | ₫ Ja | |
| China RoHS-Verordnung | ☑ RoHS-Erklärung Für China | |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen | [™] Produktumweltprofil | |
| Rücknahme | No | |
| 27.12.2024 | | |

Gewährleistung 18 Monate