



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe | Merten |
| Produkt- oder Komponententyp | Wippe |
| Sichtblendenbezeichnung | System Design |
| Farbton | Lotosweiß (RAL 9003) |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Anzahl der Wippen | 1 |
| Produktbestimmung | Türglocke |
| Zusatzinformation Geräteverdrahtung | Schildträger |
| Befestigungsmodus | Durch Klemme |
| Abdeckungstyp | Etikettenhalter |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend |
| Material | Thermoplastisch |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 27 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 2,7 cm |
| VPE 1 Breite | 7,1 cm |
| VPE 1 Länge | 7,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 25,0 g |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 120 |
| VPE 2 Höhe | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,2 kg |
| VPE 3 Art | BB1 |
| VPE 3 Menge | 5 |
| VPE 3 Höhe | 6,9 cm |
| VPE 3 Breite | 7,1 cm |
| VPE 3 Länge | 12,3 cm |
| VPE 3 Gewicht | 158,0 g |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|