



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Wippe
Sichtblendenbezeichnung	System Design
Farbton	Nickel

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Wippen	2
Produktbestimmung	Schalter
Befestigungsmodus	Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Material	Metallisch
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	27 mm
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	7,900 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
VPE 1 Gewicht	52,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,400 cm
VPE 2 Breite	7,700 cm
VPE 2 Länge	12,500 cm
VPE 2 Gewicht	286,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	19,300 cm
VPE 3 Breite	31,100 cm
VPE 3 Länge	40,400 cm
VPE 3 Gewicht	7,244 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------