



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt oder Komponententyp	Bürstenbrücke
Sichtblendenbezeichnung	System Design
Farbton	Lotosweiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wippen	2
Produktbezeichnung	Schalter
Zusatzinformation Geräteverkabelung	With lighting window
Befestigungsart	Mit Klemme
Oberflächenfinish	Glänzend
Material	Thermoplast
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	27 mm
Schutzart (IP)	IP20
Farbton	Lotosweiß

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	30,0 g
Höhe VPE1	2,7 cm
Breite VPE1	7,1 cm
Länge VPE1	7,0 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	120
Gewicht VPE2	4,73 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30,0 cm
Länge VPE2	40,0 cm
Verpackungstyp VPE3	BB1
Inhaltsmenge VPE3	5
Gewicht VPE3	180,0 g
Höhe VPE3	6,9 cm
Breite VPE3	7,1 cm
Länge VPE3	12,3 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------