



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten Surface-Mounted
Produkt- oder Komponententyp	Schalter und Steckdose
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs	Deutsch
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Nennstrom	Schalter: 10 AX 250 V AC Steckdose: 16 A 250 V AC
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Farbton	Polarweiß
Material	Bruchfester Thermoplast

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,9 cm
VPE 1 Breite	6,4 cm
VPE 1 Länge	11,4 cm
VPE 1 Gewicht	125,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12,7 cm
VPE 2 Breite	19,7 cm
VPE 2 Länge	24,8 cm
VPE 2 Gewicht	1,4 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	3,21 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------