



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten Aufputz
Produkt oder Komponententyp	Schalter und Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Ausgangspolconfiguration	2P + E
Steckdosenstandard	German
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Farbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Stellglied	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom	Schalter: 10 AX 250 V AC Steckdose: 16 A 250 V AC
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste
Material	Bruchfester Thermoplast

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Normen	DIN 49440

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	125 g
Höhe VPE1	4,9 cm
Breite VPE1	6,4 cm
Länge VPE1	11,4 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	1,4 kg
Höhe VPE2	12,7 cm
Breite VPE2	19,7 cm
Länge VPE2	24,8 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	20
Gewicht VPE3	3,21 kg
Höhe VPE3	18,5 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Offer Sustainability

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------