



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Farbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	3-pole
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	16 AX
Anzahl der Wippen	1
Kontrolllampe	Kontrollleuchte
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Polypropylen

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	7,3 cm
VPE 1 Länge	8,3 cm
VPE 1 Gewicht	147,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,7 cm
VPE 2 Breite	17,4 cm
VPE 2 Länge	37,6 cm
VPE 2 Gewicht	1,57 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	6,67 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------