



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produktname	Aquastar
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Farbton	Hellgrau

### Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	3-pole
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	16 AX
Anzahl der Wippen	1
Kontrolllampe	Kontrollleuchte
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Polypropylen

### Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,800 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	8,300 cm
VPE 1 Gewicht	138,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,100 cm
VPE 2 Breite	17,800 cm
VPE 2 Länge	37,600 cm
VPE 2 Gewicht	1,468 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	20,100 cm
VPE 3 Breite	31,000 cm
VPE 3 Länge	40,600 cm
VPE 3 Gewicht	6,258 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------