



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Vollständiger Mechanismus
Farbton	Polarweiß

### Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-polig
Steuerungstyp	Schlüssel
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Max. Schaltstrom	10 A
Material	Polypropylen

### Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,2 cm
VPE 1 Breite	7,4 cm
VPE 1 Länge	12,5 cm
VPE 1 Gewicht	191,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,99 kg

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---