



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produktname	Aquastar
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Gerätedarstellung	Vollständiger Mechanismus
Farbton	Hellgrau

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-polig
Steuerungstyp	Schlüssel
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Max. Schaltstrom	10 A
Material	Polypropylen

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,300 cm
VPE 1 Breite	7,900 cm
VPE 1 Länge	12,500 cm
VPE 1 Gewicht	180,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	19,600 cm
VPE 2 Breite	31,100 cm
VPE 2 Länge	40,700 cm
VPE 2 Gewicht	4,728 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------