



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Card switch
Geräteanwendung	Beleuchtung
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Gehäusevariante	Einbau
Stellglied	Karte

### Zusatzmerkmale

Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
Lokale Signalisierung	LED
Signalisierungsfunktion	Anzeige
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Bemessungsstrom	6 A
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,400 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	62,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	10,000 cm
VPE 2 Breite	18,200 cm
VPE 2 Länge	28,400 cm
VPE 2 Gewicht	734,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	30,800 cm
VPE 3 Breite	34,400 cm
VPE 3 Länge	40,900 cm
VPE 3 Gewicht	4848,000 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------