



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Lampenfassung
Produktbestimmung	Schalter Drucktaste

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100-230 V
Netzwerktyp	AC
Lichtquelle	LED
Farbe der Lichtquelle	Multicolor

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,300 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	7,600 cm
VPE 1 Gewicht	10,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	150
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	31,900 cm
VPE 2 Länge	41,100 cm
VPE 2 Gewicht	1,708 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------