



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Lampenfassung
Produktbestimmung	Schalter Drucktaste

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100-230 V
Netzwerktyp	AC
Lichtquelle	LED
Farbe der Lichtquelle	Rot

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,300 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	7,400 cm
VPE 1 Gewicht	10,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	150
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,800 cm
VPE 2 Länge	41,300 cm
VPE 2 Gewicht	1,680 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
