



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Lampenfassung
Produktbestimmung	3-poliger Schalter

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V
Netzwerktyp	AC
[In] Bemessungsstrom	1,25 mA
Lichtquelle	LED
Farbe der Lichtquelle	Weiß
Hauptfarbton	Weiß
Farbton	Weiß

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,1 cm
VPE 1 Breite	0,9 cm
VPE 1 Länge	2,9 cm
VPE 1 Gewicht	2,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	3,2 cm
VPE 2 Breite	7,4 cm
VPE 2 Länge	7,4 cm
VPE 2 Gewicht	19,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	500
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	2,31 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------