



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten Aquastar
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Lampe
Produktbestimmung	Lichtsignal

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Lampenfassung	E14
Lichtquelle	Glühlampe
Leistungsaufnahme in W	5 W

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,2 cm
VPE 1 Breite	7,4 cm
VPE 1 Länge	7,4 cm
VPE 1 Gewicht	34,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,81 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
