



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	M-Pure
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Reihen	1fach
Installationsrichtung	Horizontal/vertikal
Farbton	Schwarz (RAL 9005)
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Höhe	90 mm
Breite	90 mm
Tiefe	12 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	8,200 cm
VPE 1 Länge	8,200 cm
VPE 1 Gewicht	18,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,400 cm
VPE 2 Breite	9,500 cm
VPE 2 Länge	12,300 cm
VPE 2 Gewicht	218,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	20,100 cm
VPE 3 Breite	30,500 cm
VPE 3 Länge	40,300 cm
VPE 3 Gewicht	4,300 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt
Minimum percentage of recycled plastic content	84

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------