



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--------------|
| Baureihe | Merten |
| Ästhetischer Name | D-Life |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------|-------------|
| Anzahl der Reihen | 2fach |
| Farbton | Onyxschwarz |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
| Material | Glas |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Höhe | 89,4 mm |
| Breite | 234,1 mm |
| Tiefe | 12 mm |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 2,100 cm |
| VPE 1 Breite | 10,100 cm |
| VPE 1 Länge | 24,900 cm |
| VPE 1 Gewicht | 126,000 g |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 58 |
| VPE 2 Höhe | 30,700 cm |
| VPE 2 Breite | 33,600 cm |
| VPE 2 Länge | 41,200 cm |
| VPE 2 Gewicht | 7,732 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
