



### Hauptmerkmale

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Baureihe                    | Merten System Design |
| Sichtblendenbezeichnung     | D-Life               |
| Produkt oder Komponententyp | Abdeckrahmen         |

### Zusatzmerkmale

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Anzahl Reihen     | 2fach                   |
| Farbton           | Basalt                  |
| Oberflächenfinish | Poliertes Stein         |
| Material          | Stein                   |
| Montagevariante   | Horizontal und vertikal |
| Schutzart (IP)    | IP20                    |
| Höhe              | 90 mm                   |
| Breite            | 163 mm                  |
| Tiefe             | 12 mm                   |
| Marktsegment      | Gebäude                 |

### Verpackungseinheiten

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Verpackungstyp VPE1           | PCE     |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1       |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 126 g   |
| Höhe VPE1                     | 1,8 cm  |
| Breite VPE1                   | 9,8 cm  |
| Länge VPE1                    | 24,5 cm |
| Verpackungstyp VPE2           | CAR     |
| Inhaltsmenge VPE2             | 58      |
| Gewicht VPE2                  | 7,78 kg |
| Höhe VPE2                     | 32,5 cm |
| Breite VPE2                   | 30 cm   |
| Länge VPE2                    | 40 cm   |

### Nachhaltigkeit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja  |
| Quecksilberfrei                  | Ja  |

---

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                       |
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

---