



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	M-Pure
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Reihen	2fach
Installationsrichtung	Vertikal
Farbton	Schwarz (RAL 9005)
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Höhe	90 mm
Breite	163 mm
Tiefe	12 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,01 cm
VPE 1 Breite	8,3 cm
VPE 1 Länge	15,4 cm
VPE 1 Gewicht	35 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	2,6 cm
VPE 2 Breite	9,2 cm
VPE 2 Länge	16,5 cm
VPE 2 Gewicht	88 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30 cm

VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,634 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Minimum percentage of recycled plastic content	84

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------