



### Hauptmerkmale

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baureihe                     | Merten       |
| Ästhetischer Name            | M-Pure       |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen |

### Zusatzmerkmale

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Anzahl der Reihen         | 2fach                |
| Farbton                   | Aktivweiß (RAL 9016) |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend             |
| Oberflächenbehandlung     | Antibakteriell       |
| Material                  | Thermoplastisch      |
| Schutzart (IP)            | IP20                 |
| Höhe                      | 90 mm                |
| Breite                    | 163 mm               |
| Tiefe                     | 12 mm                |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 3,200 cm  |
| VPE 1 Breite  | 11,700 cm |
| VPE 1 Länge   | 16,200 cm |
| VPE 1 Gewicht | 34,000 g  |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 2         |
| VPE 2 Höhe    | 3,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 9,100 cm  |
| VPE 2 Länge   | 17,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 88,000 g  |
| VPE 3 Art     | CAR       |
| VPE 3 Menge   | 96        |
| VPE 3 Höhe    | 20,100 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,500 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,900 cm |
| VPE 3 Gewicht | 4,638 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|