# Produktdatenblatt Eigenschaften

## MEG4025-3619

M-Pure-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg, polarweiß, M-Pure



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	M-Pure
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen

#### Zusatzmerkmale

1fach	
Polarweiß (RAL 9010)	
Glänzend	
Thermoplastisch	
IP20	
90 mm	
90 mm	
12 mm	
	Polarweiß (RAL 9010) Glänzend Thermoplastisch IP20 90 mm 90 mm

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	1,1 cm	
VPE 1 Breite	8,3 cm	
VPE 1 Länge	15,4 cm	
VPE 1 Gewicht	25 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	12 cm	
VPE 2 Breite	9 cm	
VPE 2 Länge	16,2 cm	
VPE 2 Gewicht	319 g	
VPE 3 Art	CAR	
VPE 3 Menge	90	
VPE 3 Höhe	18,5 cm	
VPE 3 Breite	30 cm	
VPE 3 Länge	40 cm	
VPE 3 Gewicht	3,276 kg	

## Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <sup>☑</sup> EU-RoHS- Deklaration	
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	<b>☑</b> RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<mark>ଔ</mark> Ja	

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie 1	8 Monate
------------	----------