



### Hauptmerkmale

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baureihe                     | Merten       |
| Ästhetischer Name            | M-Pure       |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen |

### Zusatzmerkmale

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Anzahl der Reihen         | 1fach           |
| Farbton                   | Aluminium       |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt            |
| Oberflächenbehandlung     | Lackiert        |
| Material                  | Thermoplastisch |
| Schutzart (IP)            | IP20            |
| Höhe                      | 90 mm           |
| Breite                    | 90 mm           |
| Tiefe                     | 12 mm           |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 1,1 cm   |
| VPE 1 Breite  | 8,3 cm   |
| VPE 1 Länge   | 15,4 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 25 g     |
| VPE 2 Art     | BB1      |
| VPE 2 Menge   | 10       |
| VPE 2 Höhe    | 12 cm    |
| VPE 2 Breite  | 9 cm     |
| VPE 2 Länge   | 16,2 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 320 g    |
| VPE 3 Art     | CAR      |
| VPE 3 Menge   | 90       |
| VPE 3 Höhe    | 18,5 cm  |
| VPE 3 Breite  | 30 cm    |
| VPE 3 Länge   | 40 cm    |
| VPE 3 Gewicht | 3,285 kg |

### Nachhaltigkeit

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie | Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope |
|--------------------|------------------------------------------|

Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|