



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System Design
Sichtblendenbezeichnung	D-Life
Produkt oder Komponententyp	Abdeckrahmen

### Zusatzmerkmale

Anzahl Reihen	2fach
Farbton	Lotusweiß (RAL 9003)
Oberflächenfinish	Glänzend
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Gelieferte Ausrüstung	Mittelsteg separat zu bestellen
Montagevariante	Horizontal und vertikal
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	81 mm
Breite	158 mm
Tiefe	10 mm
Marktsegment	Gebäude

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	25 g
Höhe VPE1	1 cm
Breite VPE1	8,1 cm
Länge VPE1	15,8 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	305 g
Höhe VPE2	8,9 cm
Breite VPE2	12 cm
Länge VPE2	16,2 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	90
Gewicht VPE3	3,15 kg
Höhe VPE3	18,5 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------