



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System Design
Produktserie	Merten System Design
Sichtblendenbezeichnung	D-Antik
Produkt oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Geräteanwendung	Switch & socket

Zusatzmerkmale

Anzahl Reihen	3fach
Installationsrichtung	Horizontal/vertikal
Einbauposition	Horizontal und vertikal
Abstand zwischen Mittelpunkten	71 mm
Abdeckungstyp	Bündige Abdeckung
Befestigungsart	Durch Schrauben und Klemmen
Installationstyp	Innenmontage
Colour	Wiring device: mocca metallic (-)
Oberflächenfinish	Metallic
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Menge pro Satz	2 Stücke
Verpackungstyp	Kasten
Material	Zamak: wiring device
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Montageort	Wandmontage
Montagevariante	Horizontal und vertikal
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK03
Höhe	95 mm
Breite	238 mm
Tiefe	12 mm
Produktgewicht	0,145 kg
Normen	LV Direktive
Produktzertifizierungen	VDE
Marktsegment	Gebäude
Resistenz gegen chemische Substanzen	Wasser

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	145,0 g
Höhe VPE1	1,18 cm
Breite VPE1	9,5 cm

Länge VPE1	23,8 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	2
Gewicht VPE2	324,0 g
Höhe VPE2	2,5 cm
Breite VPE2	9,8 cm
Länge VPE2	24,2 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	28
Gewicht VPE3	4,755 kg
Höhe VPE3	32,4 cm
Breite VPE3	30,0 cm
Länge VPE3	40,0 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------