



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System Design
Produktserie	Merten System Design
Sichtblendenbezeichnung	D-Antik
Produkt oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Geräteanwendung	Switch & socket

### Zusatzmerkmale

Anzahl Reihen	5fach
Installationsrichtung	Horizontal/vertical
Einbauposition	Horizontal und vertikal
Abstand zwischen Mittelpunkten	71 mm
Abdeckungstyp	Bündige Abdeckung
Befestigungsart	Durch Schrauben und Klemmen
Installationstyp	Innenmontage
Colour	Wiring device: mocca metallic (-)
Oberflächenfinish	Metallic
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Menge pro Satz	1 Stück
Verpackungstyp	Kasten
Material	Zamak: wiring device
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Montageort	Wandmontage
Montagevariante	Horizontal und vertikal
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK03
Höhe	95 mm
Breite	380,8 mm
Tiefe	12 mm
Produktgewicht	0,298 kg
Normen	LV Direktive
Produktzertifizierungen	VDE
Marktsegment	Gebäude
Resistenz gegen chemische Substanzen	Wasser

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	332,0 g
Höhe VPE1	1,4 cm
Breite VPE1	9,8 cm

Länge VPE1	38,5 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	26
Gewicht VPE2	9,039 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30,0 cm
Länge VPE2	40,0 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------